

Garant**XDHW 060210, HB7720, Tip: ST1400**

Date comandă

Numărul de comandă	211892 ST1400
GTIN	4045197479631
Clasa articolului	21A

Descriere

Notă:Valori de referință pentru $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 1,5$ mm.Avans f_z : 0,15 mm

Descriere tehnică

Tip	ST1400
Avans f_z	0,15 mm
Rază la colț	1 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	XDHW 060210
Categorie	HB7720
Materialul sculei	Carbura
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	270 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	240 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	200 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	170 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat	150 m/min	P
Oțel < 55 HRC	recomandat	130 m/min	H
Oțel < 60 HRC	indicat în anumite condiții	100 m/min	H
GG(G)	recomandat	220 m/min	K
CuZn	indicat în anumite condiții	500 m/min	N
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		