

Garant**Freză de copiere 0° negativ, cu filet, Ø D: 20mm****Date comandă**

Numărul de comandă	212100 20
GTIN	4045197192493
Clasa articolului	210

Descriere**Execuție:**

Corp de freză cu pași inegali pentru o funcționare silențioasă.

- **Precizie axială ridicată și concentricitate bună.**
- **Repoziționare fără trepte în cazul uzurii muchiei așchietoare.**

Notă:

$a_{p\max} = 1,5$ mm.

GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 1,2** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 8IP**.

Descriere tehnică

Ø tăişului D_c	20 mm
Filet de prindere M	M10
Plăcuță amovibilă compatibilă	RD.. 0702
Ø D_3	13 mm
Ø D_2	17,7 mm
Lungimea totală L_{ges}	30 mm
Ø D_1 h6	10,5 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219803 (8IP; 1,2 Nm)

Număr de dinți Z	4
Răcire interioară	da
Lungime de așezare cu înclinație α_{\max}	11,21 mm
Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{\min}$	33 mm
Frezare circulară a găurii a_p	1,5 mm
Unghi de așezare cu înclinație α_{\max}	2,5 grad
Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{\max}$	38 mm
Tip de coadă	cu filet
Freză recomandată pentru forma plăcilor	rotund
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Împărțirea tăișului	inegal
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză de copiere

Accesorii

Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 1,2 Nm	211750 1,2
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 6IP	674252 6IP
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219803