

Mitutoyo**Micrometru de interior cu cioc de măsurare, Domeniu de măsurare:
75-100mm****Date comandă**

Numărul de comandă	426805 75-100
GTIN	4946368019901
Clasa articolului	44A

Descriere**Execuție:**

Tijă călită, lepuită și rectificată complet. Ciocuri de măsurare rotunjite armate cu carbură. Presiune de măsurare constantă datorită limitatorului de cuplu de frecare. Tambur micrometric cu linii de diviziune și cifre gravate clar cu marcaj negru de contrast. Micrometru cromat. Cu șurub de reglare și blocare.

Accesorii opționale:

Calibre-inel Cod 484030.

Descriere tehnică

Ø tamburului micrometric	18 mm
Domeniu de măsurare	75 - 100 mm
Citire	0,01 mm
Eroare de toleranță	8 μm
Standard	Normă de fabricație
Pasul tamburului micrometric	1/50 mm
Tehnică de măsurare	analog
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	B4
Tip produs	Micrometru de interior cu cioc de măsurare

Servicii

Calibrare Micrometru de interior cu cioc de măsurare
Domeniu de măsurare maxim 100 mm

022360 100

Accesorii

Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 125 mm

484030 125

Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 275 mm

484030 275

Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 85 mm

484030 85

Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 175 mm

484030 175

Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 225 mm

484030 225

Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 80 mm

484030 80

Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 95 mm

484030 95

Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 100 mm

484030 100

Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 75 mm

484030 75

Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 90 mm

484030 90