

**Garant****Freză de copiere 0° negativ, Coadă Weldon, Ø D: 15Lmm****Date comandă**

Numărul de comandă	212090 15L
GTIN	4045197192394
Clasa articolului	210

**Descriere****Execuție:**

Corp de freză cu pași inegali pentru o funcționare silențioasă.

- **Precizie axială ridicată și concentricitate bună.**
- **Repoziționare fără trepte în cazul uzurii muchiei așchietoare.**

**Notă:**

RD..07 –  $a_{p\ max} = 1,5\ mm$ .

GARANT șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 1,2** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 8IP**.

**Descriere tehnică**

Ø D <sub>3</sub>	8 mm
Lungime activă L <sub>1</sub>	26 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219803 (8IP; 1,2 Nm)
Plăcuță amovibilă compatibilă	RD.. 0702
Ø tăișului D <sub>C</sub>	15 mm
Ø cozii D <sub>s</sub> h6	20 mm
Lungimea totală L <sub>ges</sub>	135 mm
Lungime Ø d <sub>1</sub>	80 mm
Număr de dinți Z	2
Răcire interioară	da

Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{\max}$	28 mm
Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{\min}$	23 mm
Unghi de așezare cu înclinație $\alpha_{\max}$	4,51 grad
Lungime de așezare cu înclinație $\alpha_{\max}$	6,23 mm
Frezare circulară a găurii $a_p$	1,5 mm
Unghi de reglare $\kappa$	15 - 28 grad
Tip de coadă	Coadă Weldon
Freză recomandată pentru forma plăcilor	rotund
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Împărțirea tăișului	inegal
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză de copiere

## Accesorii

Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 6IP	674252 6IP
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219803
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 1,2 Nm	211750 1,2