

Garant**Capete de frezat la 90°, cu alezaj, Ø D / număr de dinți Z: 160/10mm****Date comandă**

Numărul de comandă	215715 160/10
GTIN	4045197410696
Clasa articolului	210

Descriere**Execuție:**

Freză unghiulară cu dantură divizată inegal pentru silențiozitate ridicată. Pentru suporturi conform DIN 2079 cu 4 găuri de fixare suplimentare. Fără răcire interioară.

Notă:

GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 5,0** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 15IP**.

Descriere tehnică

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219812 (15IP; 5,0 Nm)
Plăcuță amovibilă compatibilă	AP.. 16..
Ø tăişului D _c	160 mm
Lungimea totală L _{ges}	63 mm
Ø orificiu prindere	40 mm
Număr de dinți Z	10

Tip de coadă	cu alezaj
Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Împărțirea tăișului	inegal
Răcire interioară	da
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219812
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 5,0 Nm	211750 5,0
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP