


**Garant****APKT 16..04 PDFR, HU7710, Tip: ALU****Date comandă**

Numărul de comandă	215724 ALU
GTIN	4045197410924
Clasa articolului	21A

**Descriere****Notă:**

Valorile de referință sunt valabile pentru frezele Cod 215705 până la 215717:  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_{p\max} = 7$  mm.

Grosimea plăcii: 5,05 mm

Rază la colț: 0,4 mm

Avans  $f_z$  per dinte: 0,18 mm

**Descriere tehnică**

Suport recomandat	AP..1604
Avans $f_z$ per dinte	0,18 mm
Tip	ALU
Rază la colț	0,4 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	APKT 16..04 PDFR
Categorie	HU7710
Materialul sculei	Carbura

Grosimea plăcii	5,05 mm
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

**Date utilizator**

	Se recomandă pentru	$V_c$	Cod ISO
Alu Termo Pl	recomandat	700 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	500 m/min	N
Alu > 10% Si	recomandat	350 m/min	N
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		