

Garant**Capete de frezat la 90°, cu alezaj, Ø D / număr de dinți Z: 80/7mm****Date comandă**

Numărul de comandă	215715 80/7
GTIN	4045197410665
Clasa articolului	210

Descriere**Execuție:**

Freză unghiulară cu dantură divizată inegal pentru silențiozitate ridicată.

Notă:GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 5,0** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 15IP**.**Descriere tehnică**

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219812 (15IP; 5,0 Nm)
Ø orificiu prindere	27 mm
Lungimea totală L _{ges}	50 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	AP.. 16..
Ø tăișului D _c	80 mm
Număr de dinți Z	7
Tip de coadă	cu alezaj

Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Împărțirea tăișului	inegal
Răcire interioară	da
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 5,0 Nm	211750 5,0
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219812