

**Garant****APMX 16..08 TR, HB7525, Tip: ST900****Date comandă**

Numărul de comandă	215733 ST900
GTIN	4045197554444
Clasa articolului	21A

**Descriere****Notă:**

Valorile de referință sunt valabile pentru frezele Cod 215705 până la 215717:  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_{p\max} = 7$  mm.

Grosimea plăcii: 5,76 mm

Rază la colț: 0,8 mm

Avans  $f_z$  per dinte: 0,18 mm

**Descriere tehnică**

Avans $f_z$ per dinte	0,18 mm
Tip	ST900
Suport recomandat	AP..1604
Rază la colț	0,8 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	APMX 16..08 TR
Categorie	HB7525
Materialul sculei	Carbura

Grosimea plăcii	5,76 mm
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	340 m/min	P
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	235 m/min	P
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	195 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	190 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	175 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	220 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	140 m/min	M
GG(G)	indicat în anumite condiții	150 m/min	K
Ulei	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		
Umiditate minimă	recomandat		
Uscat	recomandat		
Aer	recomandat		