



Freză la 90° 5720VZ16, Coadă cilindrică, Ø D / număr de dinți Z: 32/3mm



Date comandă

Numărul de comandă	220800 32/3
GTIN	4059782500808
Clasa articolului	28R

Descriere

Execuție:

Frezele cilindro-frontale cu coadă cilindrică sunt echilibrate cu $G = 6,3$ la 30000 rot./min. Frezele cu coadă conică și cele cu secțiune modulară trebuie echilibrate împreună cu dornul înainte de prelucrarea la viteze mari. Construcția permite prinderea tuturor plăcuțelor amovibile radiale până la $r_e=6,0\text{mm}$ fără modificarea suportului și fără corectura lungimii.

Descriere tehnică

Lungimea totală L_{ges}	135 mm
Ø cozii D_s h6	32 mm
Ø tăişului D_c	32 mm
Lungime activă L_1	75 mm
Adâncime maximă de aşchiere $a_{p\max}$	16 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	ZD.. 16M5
Şurub pentru plăcuțe amovibile	229900 (TP20; 6,0 Nm)
Număr de dinți Z	3
Frezare circulară a găurii a_p	4 mm
Lungime de aşezare cu înclinație α_{\max}	22,5 mm
Frezare circulară a găurii Ø D_{\min}	48 mm
Unghi de aşezare cu înclinație α_{\max}	6,35 grad
Frezare circulară a găurii Ø D_{\max}	62 mm

Ø D ₃	16 mm
Tip de coadă	Coadă cilindrică
Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Răcire interioară	da
Tip produs	Freză

Accesorii

Șurub de strângere	229900
--------------------	--------