

Garant**Freză de copiere 0° negativ, cu filet, Ø D / număr de dinți Z: 25/2mm**

Date comandă

Numărul de comandă	212135 25/2
GTIN	4045197192714
Clasa articolului	210

Descriere

Execuție:

Corp de freză cu pași inegali pentru o funcționare silențioasă.

- **Precizie axială ridicată și concentricitate bună.**
- **Repoziționare fără trepte în cazul uzurii muchiei așchietoare.**

Notă:

GARANT șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 3,8** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 15IP**.

$a_{p\max} = 2 \text{ mm}$.

Descriere tehnică

Ø D ₂	20,7 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219804 (15IP; 3,8 Nm)
Ø D ₁ h6	12,5 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	RD..1003
Lungimea totală L _{ges}	35 mm
Filet de prindere M	M12
Ø D ₃	15 mm
Ø tăișului D _c	25 mm
Număr de dinți Z	2

Răcire interioară	da
Lungime de așezare cu înclinație α_{\max}	12,45 mm
Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{\min}$	40 mm
Frezare circulară a găurii a_p	2 mm
Unghi de așezare cu înclinație α_{\max}	3,22 grad
Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{\max}$	48 mm
Tip de coadă	cu filet
Freză recomandată pentru forma plăcilor	rotund
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Împărțirea tăișului	inegal
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză de copiere

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219804
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 3,8 Nm	211750 3,8
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP