




Capete de frezat la 90° 5720VZ16, cu alezaj, Ø D / număr de dinți Z: 42/3mm



Date comandă

Numărul de comandă	220803 42/3
GTIN	2050002058262
Clasa articolului	28R

Descriere

Execuție:

Frezele cilindro-frontale cu coadă cilindrică sunt echilibrate cu $G = 6,3$ la 30000 rot./min. Frezele cu coadă conică și cele cu secțiune modulară trebuie echilibrate împreună cu dornul înainte de prelucrarea la viteze mari. Construcția permite prinderea tuturor plăcuțelor amovibile radiale până la $r_e=6,0\text{mm}$ fără modificarea suportului și fără corectura lungimii.

Descriere tehnică

Lungimea totală L_{ges}	45 mm
Șurub pentru plăcuțe amovibile	229900 (TP20; 6,0 Nm)
Ø tăișului D_c	42 mm
Ø orificiu prindere	16 mm
Adâncime maximă de așchiere $a_{p,max}$	16 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	ZD.. 16M5
Număr de dinți Z	3
Unghi de așezare cu înclinație α_{max}	4,4 grad

Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{\max}$	82 mm
Lungime de așezare cu înclinație α_{\max}	32,5 mm
Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{\min}$	68 mm
$\varnothing D_3$	26 mm
Tip de coadă	cu alezaj
Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Răcire interioară	da
Tip produs	Freză

Accesorii

Șurub de strângere	229900
--------------------	--------