

Garant**Freză de copiere 0° negativ, cu filet, Ø D / număr de dinți Z: 35/3mm**

Date comandă

Numărul de comandă	212155 35/3
GTIN	4045197321404
Clasa articolului	210

Descriere

Execuție:

Corp de freză cu pași inegali pentru o funcționare silențioasă.

- **Precizie axială și concentricitate ridicată.**
- **Repoziționare fără trepte în cazul uzurii muchiei așchietoare.**

Atenție:

La utilizarea plăcuțelor amovibile cu geometrie pozitivă **nu** se vor utiliza șuruburile și șaibele de siguranță.

Notă:

GARANT șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 3,8** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 15IP**.

$a_{p\max} = 2,5$ mm.

Descriere tehnică

Set de șuruburi de siguranță	219807 (15IP; 3,8 Nm)
Ø D ₁ h6	17 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219805 (15IP; 3,8 Nm)
Plăcuță amovibilă compatibilă	RD..12T3
Filet de prindere M	M16
Lungimea totală L _{ges}	42 mm

Ø D ₂	28,7 mm
Ø D ₃	23 mm
Ø tăişului D _c	35 mm
Număr de dinți Z	3
Răcire interioară	da
Lungime de aşezare cu înclinație α _{max}	19,94 mm
Frezare circulară a găurii Ø D _{min}	58 mm
Frezare circulară a găurii a _p	2,5 mm
Unghi de aşezare cu înclinație α _{max}	2,41 grad
Frezare circulară a găurii Ø D _{max}	68 mm
Tip de coadă	cu filet
Freză recomandată pentru forma plăcilor	rotund
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Împărțirea tăişului	inegal
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză de copiere

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219805
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 3,8 Nm	211750 3,8
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219807