

Garant

Capete de frezat la 90°, Coadă Weldon, Ø D / număr de dinți Z: 20/2Lmm



Date comandă

Numărul de comandă	215800 20/2L
GTIN	4045197281173
Clasa articolului	210

Descriere

Aplicație:

Utilizare universală pentru toate materialele.

- Frezare pe colț și frezarea canalelor, copiere în interior, frezare circulară, frezare circulară a găurii, frezarea circumferinței.

Notă:

GARANT șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 1,2** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 8IP**.

- Înlocuiți șuruburile de strângere ale plăcuței amovibile după o perioadă îndelungată de utilizare. Se va monta doar bine unsă (de ex. cu pastă de cupru).

Descriere tehnică

Ø cozii D _s h6	20 mm
Lungimea totală L _{ges}	150 mm
Lungime activă L ₁	50 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Plăcuță amovibilă compatibilă	AP.. 1003..
Ø tăişului D _c	20 mm
Număr de dinți Z	2
Lungime de aşezare cu înclinație α _{max}	14,85 mm
Frezare circulară a găurii Ø D _{max}	38 mm
Frezare circulară a găurii Ø D _{min}	37 mm

Unghi de așezare cu înclinație α_{\max}	0,96 grad
$\varnothing D_3$	17 mm
Tip de coadă	Coadă Weldon
Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Răcire interioară	da
Strategie de așchiere	MTC
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219814
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 1,2 Nm	211750 1,2