

Garant**Capete de frezat la 90°, Coadă Weldon, Ø D / Zef: 25/2mm****Date comandă**

Numărul de comandă	215860 25/2
GTIN	4045197133281
Clasa articolului	210

Descriere**Execuție:**

Rată de aşchiere foarte ridicată obținută datorită celor 2, respectiv 3 tăşuri folosite la fiecare rotație.

Aplicație:

Pentru frezarea circumferinței și frezare frontală.

Notă:

A nu se utiliza pentru lucrările pe plan înclinat sau pătrundere circulară!

GARANT şurubelniţa dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 1,2** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 8IP**.

Descriere tehnică

Plăcuță amovibilă compatibilă	AP.. 1003
Lungimea totală L_{ges}	110 mm
Ø cozii D_s h6	25 mm
Adâncime maximă de aşchiere $a_{p,max}$	28 mm
Set de şuruburi pentru plăcuțe amovibile	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Lungime activă L_1	52 mm
Număr efectiv de tăşuri Z_{ef}	2
Ø tăşului D_c	25 mm
Număr plăcuțe amovibile	6

Tip de coadă	Coadă Weldon
Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Răcire interioară	da
Strategie de aşchiere	MTC
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză

Accesorii

Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 1,2 Nm	211750 1,2
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219814