

Garant**Freză de copiere 0° negativ, cu filet, Ø D / număr de dinți Z: 42/4mm****Date comandă**

Numărul de comandă	212155 42/4
GTIN	4045197192875
Clasa articolului	210

Descriere**Execuție:**

Corp de freză cu pași inegali pentru o funcționare silențioasă.

- **Precizie axială și concentricitate ridicată.**
- **Repoziționare fără trepte în cazul uzurii muchiei așchietoare.**

Atenție:

La utilizarea plăcuțelor amovibile cu geometrie pozitivă **nu** se vor utiliza șuruburile și șaibele de siguranță.

Notă:

GARANT șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 3,8** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 15IP**.

$a_{p\max} = 2,5$ mm.

Descriere tehnică

Ø D ₁ h6	17 mm
Set de șuruburi de siguranță	219807 (15IP; 3,8 Nm)
Ø D ₂	28,7 mm
Filet de prindere M	M16
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219805 (15IP; 3,8 Nm)
Lungimea totală L _{ges}	42 mm

Ø tăişului D_c	42 mm
Ø D_3	30 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	RD..12T3
Număr de dinți Z	4
Răcire interioară	da
Lungime de așezare cu înclinație α_{max}	26,94 mm
Frezare circulară a găurii Ø D_{min}	72 mm
Frezare circulară a găurii a_p	2,5 mm
Unghi de așezare cu înclinație α_{max}	1,79 grad
Frezare circulară a găurii Ø D_{max}	82 mm
Tip de coadă	cu filet
Freză recomandată pentru forma plăcilor	rotund
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Împărțirea tăişului	inegal
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză de copiere

Accesorii

Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 3,8 Nm	211750 3,8
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219807
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219805