

Garant**Capete de frezat la 90°, Coadă Weldon, Ø D / Zef: 32/2mm****Date comandă**

Numărul de comandă	215860 32/2
GTIN	4045197133304
Clasa articolului	210

Descriere**Execuție:**

Rată de aşchiere foarte ridicată obținută datorită celor 2, respectiv 3 tăşuri folosite la fiecare rotație.

Aplicație:

Pentru frezarea circumferinței și frezare frontală.

Notă:

A nu se utiliza pentru lucrările pe plan înclinat sau pătrundere circulară!

GARANT şurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 1,2** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 8IP**.

Descriere tehnică

Lungime activă L_1	54 mm
Ø tăişului D_c	32 mm
Set de şuruburi pentru plăcuțe amovibile	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Lungimea totală L_{ges}	114 mm
Număr efectiv de tăşuri Z_{ef}	2
Plăcuță amovibilă compatibilă	AP.. 1003
Adâncime maximă de aşchiere $a_{p,max}$	38 mm
Ø cozii D_s h6	32 mm
Număr plăcuțe amovibile	8

Tip de coadă	Coadă Weldon
Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Răcire interioară	da
Strategie de aşchiere	MTC
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 1,2 Nm	211750 1,2
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219814