


CC.T 09T304, Categorie: CA6525

Date comandă

Numărul de comandă	260097 CA6525
GTIN	4960664589203
Clasa articolului	25E

Descriere

CC.T 09T304 CA6525 Categorie: CA6525

Sfârâmător de așchii: MQ

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 2,5 mm

Avans f : 0,05 - 0,2 mm/rot

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 50 - 140 m/min

Descriere tehnică

Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 2,5 mm
Sfârâmător de așchii	MQ
Avans f	0,05 - 0,2 mm/rot
Aplicația principală	M
Rază la colț	0,4 mm
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	50 - 140 m/min

Categorie	CA6525
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 09T304
Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire