

**Garant****Capete de frezat la 90°, cu alezaj, Ø D / număr de dinți Z: 80/10mm****Date comandă**

Numărul de comandă	215850 80/10
GTIN	4045197221872
Clasa articolului	210

**Descriere****Execuție:**

Cu alezaj pentru șurub de fixare.

**Aplicație:**

**Utilizare universală pentru toate materialele.**

- **Frezare pe colț și frezarea canalelor, copiere în interior, frezare circulară, frezare circulară a găurii, frezarea circumferinței.**

**Notă:**

GARANT șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 1,2** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 8IP**.

- **Înlocuiți șuruburile de strângere ale plăcuței amovibile după o perioadă îndelungată de utilizare. Se va monta doar bine unsă (de ex. cu pastă de cupru).**

**Descriere tehnică**

Ø tăişului D <sub>c</sub>	80 mm
Lungimea totală L <sub>ges</sub>	50 mm
Ø orificiu prindere	27 mm

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Plăcuță amovibilă compatibilă	AP.. 1003..
Număr de dinți Z	10
Unghi de așezare cu înclinație $\alpha_{max}$	0,19 grad
Lungime de așezare cu înclinație $\alpha_{max}$	74,85 mm
Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{min}$	157 mm
Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{max}$	158 mm
$\varnothing D_3$	77 mm
Tip de coadă	cu alezaj
Unghi de reglare $\kappa$	90 grad
Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Răcire interioară	da
Strategie de așchiere	MTC
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză

## Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219814
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 1,2 Nm	211750 1,2
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP