


CC.T 060202, Categorie: CA510

Date comandă

Numărul de comandă	260091 CA510
GTIN	4960664696420
Clasa articolului	25E

Descriere

CC.T 060202 CA510 Categorie: CA510

Sfârâmător de așchii: HQ

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 2,5 mm

Avans f : 0,05 - 0,25 mm/rot

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 140 - 450 m/min

Descriere tehnică

Aplicația principală	P
Rază la colț	0,2 mm
Condiție de tăiere	continuă
Sfârâmător de așchii	HQ
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	140 - 450 m/min
Avans f	0,05 - 0,25 mm/rot
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 2,5 mm

Categorie	CA510
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 060202
Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire