



**CCGT 060204, Categorie: SP4019**

**Date comandă**

Numărul de comandă	260073 SP4019
GTIN	
Clasa articolului	28D

**Descriere**

CCGT 060204 SP4019 Categorie: SP4019  
 Sfărâmător de aşchii: 62  
 Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,15 - 3 mm  
 Avans  $f$ : 0,05 - 0,3 mm/rot  
 Viteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 30 - 440 m/min

**Descriere tehnică**

Sfărâmător de aşchii	62
Condiție de tăiere	continuă
Avans $f$	0,05 - 0,3 mm/rot
Rază la colț	0,4 mm
Adâncime de tăiere $a_p$	0,15 - 3 mm
Aplicația principală	UNI
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	30 - 440 m/min
Categorie	SP4019

Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCGT 060204
Numărul de schimbări / tășuri	2
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire