

**CCMT 09T308, Categorie: CA6525****Date comandă**

Numărul de comandă	260098 CA6525
GTIN	4960664589210
Clasa articolului	25E

Descriere

CCMT 09T308 CA6525 Categorie: CA6525
Sfârâmător de așchii: MQ
Toleranță: M
Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 2,5 mm
Avans f : 0,05 - 0,2 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 50 - 140 m/min

Descriere tehnică

Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 2,5 mm
Rază la colț	0,8 mm
Avans f	0,05 - 0,2 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	50 - 140 m/min
Sfârâmător de așchii	MQ
Aplicația principală	M
Condiție de tăiere	ușor întreruptă

Categorie	CA6525
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 09T308
Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire