

**CC.T 060204, Categorie: CA510****Date comandă**

Numărul de comandă	260092 CA510
GTIN	4960664696437
Clasa articolului	25E

**Descriere**

CC.T 060204 CA510 Categorie: CA510  
Sfârâmător de așchii: HQ  
Toleranță: M  
Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
Avans  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/rot  
Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 140 - 450 m/min

**Descriere tehnică**

Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	140 - 450 m/min
Avans $f$	0,05 - 0,25 mm/rot
Condiție de tăiere	continuă
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Aplicația principală	P
Sfârâmător de așchii	HQ
Rază la colț	0,4 mm

Categorie	CA510
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 060204
Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire