

Garant**Freză unghiulară pentru aluminiu, Coadă cilindrică, Ø D / număr de dinți Z:
32/3****Date comandă**

Numărul de comandă	211755 32/3
GTIN	4067263107057
Clasa articolului	210

Descriere**Execuție:**

Echipament de frezare ultraperformant, pentru viteze mari de aşchiere. Locaş cât se poate de precis pentru plăcuţe amovibile. Rigiditate extrem de mare la torsiune datorită siguranţei optime la forţa centrifugă.

Atenție:

Înainte de utilizarea plăcuţei amovibile 211776 ALU (r = 5,0 mm) și 211777 ALU (r = 6,0 mm), trebuie modificat locaşul pentru plăcuţă amovibilă al suportului.

Notă:

Momentul de rotație recomandat pentru fixarea şuruburilor de strângere Cod 219878 4 și 219878 5 este de **3,2 Nm**.

Descriere tehnică

Unghi de aşezare cu înclinație α_{\max}	4,39 grad
Lungime de aşezare cu înclinație α_{\max}	19,56 mm
Ø D ₃	22 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă	ZDHT 1505
Ø cozii D _s h6	32 mm
Ø tăişului D _c	32 mm
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile	219878 4 (15IP)
Frezare circulară a găurii Ø D _{max}	62 mm

Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{\min}$	54 mm
Număr de dinți Z	3
Lungimea totală L_{ges}	100 mm
Frezare circulară a găurii a_p	8 mm
Lungime activă L_1	40 mm
Tip de coadă	Coadă cilindrică
Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Răcire interioară	da
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc. Tip 4	219878 4
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Șurubelniță dinamometrică cu afișaj digital, suport pentru tije interschimbabile Moment de torsiune maxim 500 cNm	659912 500