


**Garant****DN.G 110404, Categorie: HB7215****Date comandă**

Numărul de comandă	250752 HB7215
GTIN	4045197322418
Clasa articolului	21G

**Descriere**

DN.G 110404 HB7215 Categorie: HB7215

Sfărâmător de aşchii: GM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 1,5 - 5 mmAvans  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/rotViteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 180 - 300 m/min**Descriere tehnică**

Avans $f$	0,25 - 0,6 mm/rot
Adâncime de tăiere $a_p$	1,5 - 5 mm
Aplicația principală	K
Sfărâmător de aşchii	GM
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Rază la colț	0,4 mm
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	180 - 300 m/min

Categorie	HB7215
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 110404
Numărul de schimbări / tășuri	4
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire