


**DNMG 150608, Categorie: CA510**

**Date comandă**

Numărul de comandă	250797 CA510
GTIN	4960664698295
Clasa articolului	25E

**Descriere**

DNMG 150608 CA510 Categorie: CA510  
 Sfârâmător de așchii: PS  
 Adâncime de tăiere  $a_p$ : 1 - 4 mm  
 Avans  $f$ : 0,15 - 0,6 mm/rot  
 Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 80 - 450 m/min

**Descriere tehnică**

Aplicația principală	P
Avans $f$	0,15 - 0,6 mm/rot
Adâncime de tăiere $a_p$	1 - 4 mm
Rază la colț	0,8 mm
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	80 - 450 m/min
Sfârâmător de așchii	PS
Condiție de tăiere	continuă
Categorie	CA510

Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 150608
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire