

Mahr**Micrometru de exterior cu ceas comparator de precizie, Domeniu de măsurare: 50-100mm****Date comandă**

Numărul de comandă	424800 50-100
GTIN	2050001036650
Clasa articolului	43A

Descriere**Execuție:**

Tijă de măsurare din oțel inoxidabil, călită și rectificată. Suprafețe de măsurare armate cu carbură. Vernier și părțile de citire cromate mat. Cu protecție izolatoare pentru mâini. Forță de măsurare constantă. Tijă mobilă a șurubului micrometric, retractabilă. Recomandată în special pentru piesele fabricate în serie, de mare precizie.

Precizie:

Ceas comparator de precizie DIN 863 – Micrometru 2 μm.

Livrare:

Inclusiv ceas comparator de precizie Millimes Cod 434674 Ref 50/1.

Descriere tehnică

Domeniu de măsurare	50 - 100 mm
Ø tamburului micrometric	18 mm
Citire ceas comparator de precizie	0,001 mm
Domeniu de măsurare ceas comparator de precizie	±0,05 mm
Ø pivot	7,5 mm

Citire micrometru	0,01 mm
Standard	DIN 863
Pasul tamburului micrometric	1/50 mm
Tehnică de măsurare	analogic
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	B14
Tip produs	Micrometru cu ceas comparator de precizie

Servicii

Calibrare DAkkSMicrometru de exterior cu ceas comparator de precizie Domeniu de măsurare maxim 100 mm	022410 100
CalibrareMicrometru de exterior cu ceas comparator de precizie Domeniu de măsurare maxim 100 mm	022400 100

Accesorii

Ceas comparator de precizie \pm Intervalul de măsurare / citire 50/1 μ m	434674 50/1
--	-------------