

**VNMG 160408, Categorie: CA4515****Date comandă**

Numărul de comandă	251824 CA4515
GTIN	4960664600380
Clasa articolului	25E

Descriere

VNMG 160408 CA4515 Categorie: CA4515
Sfârâmător de așchii: STD
Adâncime de tăiere a_p : 0,75 - 3 mm
Avans f : 0,05 - 0,7 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 110 - 360 m/min

Descriere tehnică

Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Adâncime de tăiere a_p	0,75 - 3 mm
Rază la colț	0,8 mm
Avans f	0,05 - 0,7 mm/rot
Aplicația principală	K
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	110 - 360 m/min
Sfârâmător de așchii	STD
Categorie	CA4515

Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VNMG 160408
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire