

Garant**CCGT 120402, Categorie: HB7310****Date comandă**

Numărul de comandă	260156 HB7310
GTIN	4045197668233
Clasa articolului	21G

Descriere tehnică

Sfărâmător de aşchii	AM
Adâncime de tăiere a_p	0,1 - 4 mm
Aplicația principală	N
Condiție de tăiere	continuă
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	350 - 600 m/min
Rază la colț	0,2 mm
Avans f	0,05 - 0,5 mm/rot
Categorie	HB7310
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare

Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCGT 120402
Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	G
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire