


CCMT 120404, Categorie: SP4019

Date comandă

Numărul de comandă	260187 SP4019
GTIN	2050001939081
Clasa articolului	28A

Descriere

CCMT 120404 SP4019 Categorie: SP4019
 Sfărâmător de așchii: 73
 Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 5 mm
 Avans f : 0,1 - 0,45 mm/rot
 Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 30 - 440 m/min

Descriere tehnică

Condiție de tăiere	continuă
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	30 - 440 m/min
Rază la colț	0,4 mm
Aplicația principală	UNI
Sfărâmător de așchii	73
Avans f	0,1 - 0,45 mm/rot
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 5 mm
Categorie	SP4019

Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 120404
Numărul de schimbări / tășuri	2
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire