


VNMG 160408, Categorie: SW05

Date comandă

Numărul de comandă	251824 SW05
GTIN	4960664629978
Clasa articolului	25E

Descriere

VNMG 160408 SW05 Categorie: SW05

Sfărâmtător de aşchii: MU

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 3 mm

Avans f : 0,1 - 0,35 mm/rot

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 50 - 140 m/min

Descriere tehnică

Sfărâmtător de aşchii	MU
Aplicația principală	Ti
Avans f	0,1 - 0,35 mm/rot
Rază la colț	0,8 mm
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 3 mm
Condiție de tăiere	continuă
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	50 - 140 m/min
Categorie	SW05

Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VNMG 160408
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire