


VNMG 160408, Categorie: SW05

Date comandă

Numărul de comandă	251754 SW05
GTIN	4960664629930
Clasa articolului	25E

Descriere

VNMG 160408 SW05 Categorie: SW05
 Sfârâmător de aşchii: MQ
 Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 1 mm
 Avans f : 0,05 - 0,3 mm/rot
 Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 50 - 140 m/min

Descriere tehnică

Condiție de tăiere	continuă
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 1 mm
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	50 - 140 m/min
Sfârâmător de aşchii	MQ
Rază la colț	0,8 mm
Avans f	0,05 - 0,3 mm/rot
Aplicația principală	Ti
Categorie	SW05

Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VNMG 160408
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire