

**VNMG 160404, Categorie: CA510****Date comandă**

Numărul de comandă	251752 CA510
GTIN	4960664700066
Clasa articolului	25E

Descriere tehnică

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	180 - 590 m/min
Aplicația principală	P
Condiție de tăiere	continuă
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 2,5 mm
Rază la colț	0,4 mm
Avans f	0,13 - 0,4 mm/rot
Sfărâmatör de aşchii	PQ
Categorie	CA510
Codificare finisare / degroşare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VNMG 160404
Numărul de schimbări / tăişuri	4

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire