


VNMG 160412, Categorie: CA6525

Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 251826 CA6525 |
| GTIN | 4960664472178 |
| Clasa articolului | 25E |

Descriere

VNMG 160412 CA6525 Categorie: CA6525

Sfârâmător de așchii: MS

Adâncime de tăiere a_p : 0,75 - 2,5 mm

Avans f : 0,1 - 0,35 mm/rot

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 60 - 220 m/min

Descriere tehnică

| | |
|---|-------------------|
| Viteză de așchiere v_c Aplicație principală | 60 - 220 m/min |
| Sfârâmător de așchii | MS |
| Aplicația principală | M |
| Rază la colț | 1,2 mm |
| Condiție de tăiere | ușor întreruptă |
| Avans f | 0,1 - 0,35 mm/rot |
| Adâncime de tăiere a_p | 0,75 - 2,5 mm |
| Categorie | CA6525 |

| | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Codificare finisare / degroșare | Degroșare-finisare |
| Materialul sculei | Carbură |
| Cod ISO Plăcuță amovibilă | VNMG 160412 |
| Numărul de schimbări / tășuri | 4 |
| Tip produs | Plăcuță amovibilă pentru strunjire |