

**CC.T 09T304, Categorie: CA510****Date comandă**

Numărul de comandă	260196 CA510
GTIN	4960664696505
Clasa articolului	25E

Descriere

CC.T 09T304 CA510 Categorie: CA510

Sfărâmbător de aşchii: GK

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 3 mm

Avans f : 0,1 - 0,3 mm/rot

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 140 - 450 m/min

Descriere tehnică

Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 3 mm
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Rază la colț	0,4 mm
Condiție de tăiere	continuă
Sfărâmbător de aşchii	GK
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	140 - 450 m/min
Aplicația principală	P

Categorie	CA510
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 09T304
Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire