

HOLEX®
VNMG 160404 Set cu 10 bucăți, Categorie: HBX020

Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 251832 HBX020 |
| GTIN | 4045197665119 |
| Clasa articolului | 22D |

Descriere

VNMG 160404 Set cu 10 bucăți HBX020 Categorie: HBX020

Sfărâmător de așchii: PM

 Adâncime de tăiere a_p : 0,75 - 3,5 mm

 Avans f : 0,08 - 0,45 mm/rot

 Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 80 - 300 m/min

Descriere tehnică

| | |
|---|--------------------|
| Sfărâmător de așchii | PM |
| Aplicația principală | P |
| Rază la colț | 0,4 mm |
| Viteză de așchiere v_c Aplicație principală | 80 - 300 m/min |
| Condiție de tăiere | ușor întreruptă |
| Adâncime de tăiere a_p | 0,75 - 3,5 mm |
| Avans f | 0,08 - 0,45 mm/rot |

| | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Categorie | HBX020 |
| Codificare finisare / degroșare | Degroșare-finisare |
| Materialul sculei | Carbură |
| Serie | Cuțit de strunjire tip eco |
| Serie | Cuțit de strunjit |
| Serie | Cap de filetat |
| Serie | Bară pentru strunjire interioară |
| Cod ISO Plăcuță amovibilă | VNMG 160404 |
| Numărul de schimbări / tăișuri | 4 |
| Disponerea plăcuțelor amovibile | neutru |