

**VNMG 160404, Categorie: CA6525****Date comandă**

Numărul de comandă	251752 CA6525
GTIN	4960664513208
Clasa articolului	25E

**Descriere tehnică**

Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	60 - 220 m/min
Aplicația principală	M
Sfărâmător de aşchii	MQ
Rază la colț	0,4 mm
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Avans $f$	0,05 - 0,25 mm/rot
Categorie	CA6525
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VNMG 160404
Numărul de schimbări / tăişuri	4

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire