

**CC.T 09T304, Categorie: CA6525****Date comandă**

Numărul de comandă	260196 CA6525
GTIN	4960664491827
Clasa articolului	25E

**Descriere**

CC.T 09T304 CA6525 Categorie: CA6525

Sfărâmbător de așchii: GK

Toleranță: M

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,5 - 3 mmAvans  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/rotViteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 50 - 140 m/min**Descriere tehnică**

Aplicația principală	M
Avans $f$	0,1 - 0,3 mm/rot
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	50 - 140 m/min
Rază la colț	0,4 mm
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 3 mm
Sfărâmbător de așchii	GK
Condiție de tăiere	ușor întreruptă

Categorie	CA6525
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 09T304
Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire