

**CCMT 060202, Categorie: CA510****Date comandă**

Numărul de comandă	260190 CA510
GTIN	4960664696444
Clasa articolului	25E

Descriere tehnică

Condiție de tăiere	continuă
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	140 - 450 m/min
Aplicația principală	P
Sfărâmător de așchii	GK
Rază la colț	0,2 mm
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 3 mm
Categorie	CA510
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 060202
Numărul de schimbări / tăișuri	2

Toleranță

M

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire