

**Garant****CC.T 120404, Categorie: HU7310****Date comandă**

Numărul de comandă	260158 HU7310
GTIN	4045197668417
Clasa articolului	21G

**Descriere****Descriere tehnică**

Adâncime de tăiere $a_p$	0,1 - 4 mm
Aplicația principală	N
Avans $f$	0,05 - 0,5 mm/rot
Condiție de tăiere	continuă
Sfărâmător de așchii	AM
Rază la colț	0,4 mm
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	350 - 600 m/min
Categorie	HU7310
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbura

Strat de acoperire	neacoperit
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 120404
Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	G
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire