


**DNMG 150612, Categorie: CA4515**

**Date comandă**

Numărul de comandă	250798 CA4515
GTIN	4960664600656
Clasa articolului	25E

**Descriere**

DNMG 150612 CA4515 Categorie: CA4515  
 Sfârâmător de așchii: STD  
 Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,5 - 5 mm  
 Avans  $f$ : 0,05 - 0,7 mm/rot  
 Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 110 - 360 m/min

**Descriere tehnică**

Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Rază la colț	1,2 mm
Aplicația principală	K
Avans $f$	0,05 - 0,7 mm/rot
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 5 mm
Sfârâmător de așchii	STD
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	110 - 360 m/min
Categorie	CA4515

Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 150612
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire