

**Garant****DN.G 150608, Categorie: HU7305****Date comandă**

Numărul de comandă	250762 HU7305
GTIN	4045197828903
Clasa articolului	21G

**Descriere**

DN.G 150608 HU7305 Categorie: HU7305

Sfârâmător de așchii: AM

Toleranță: G

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,5 - 5 mmAvans  $f$ : 0,1 - 0,6 mm/rotViteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 400 - 600 m/min**Descriere tehnică**

Categorie	HU7305
Sfârâmător de așchii	AM
Avans $f$	0,1 - 0,6 mm/rot
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	400 - 600 m/min
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 5 mm
Aplicația principală	N
Rază la colț	0,8 mm

Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Strat de acoperire	neacoperit
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 150608
Numărul de schimbări / tăișuri	4
Toleranță	G
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire