

**Garant**
**Cuțit de strunjire tip eco scurt, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 20/06 mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	251905 20/06
GTIN	4045197651167
Clasa articolului	21U

**Descriere**
**Execuție:**

Cu canale de răcire interioară orientate direct spre tăiș. Datorită răcirii prin duzele de precizie, încălzirea termică este redusă în mod eficient, întrucât jetul de lichid de răcire este îndreptat direct între așchii și muchia așchietoare. Pentru o productivitate mai mare, o durabilitate mărită și siguranță sporită a procesului.

**Notă:**

Transferul lichidului de răcire este posibil doar împreună cu prinderile GARANT eco-System Cod 319001 – 319886 sau la o lungime a cozii de < 125 mm și Cod 317900.

Răcire interioară: da

Cod ISO Suport: PWLNR/L 2020X06

Plăcuță amovibilă compatibilă: WN.. 0604..

Lățimea funcțională L<sub>4</sub>: 25 mm

Lungime cap L<sub>1</sub>: 30 mm

Lungimea totală L: 89 mm

Portplăcuță: 259031 9

**Descriere tehnică**

Plăcuță amovibilă compatibilă	WN.. 0604..
Lungime cap L <sub>1</sub>	30 mm
Lățimea funcțională L <sub>4</sub>	25 mm
Mărimea plăcuței	6 mm
Mărime coadă	20 mm

Cod ISO Suport	PWLNRL/L 2020X06
Șurub pentru pârgă cu articulație	259018 4
Arc	259046 2
Pârgă cu articulație	259015 6
Portplăcuță	259031 9
Lungimea totală L	89 mm
Tip de utilizare	pe stânga
Standard	DIN ISO 5610
Răcire interioară	da
Unghi de reglare $\kappa$	95 grad
Tip produs	Cuțit de strunjit

## Accesorii

Pârgă cu articulație Tip 6	259015 6
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 500 cNm	659906 500
Arc Tip 2	259046 2
Șurub pentru pârgă cu articulație Tip 4	259018 4
Portplăcuță Tip 9	259031 9
PrecisionBit pentru hexagon, coadă E 6,3 Hexagon 2,5 mm	674242 2,5