


**SNMG 120408, Categorie: PV720****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 251254 PV720  |
| GTIN               | 4960664724710 |
| Clasa articolului  | 25E           |

**Descriere tehnică**

|   |                    |
|---|--------------------|
| Avans f                                       | 0,15 - 0,6 mm/rot  |
| Categorie                                     | PV720              |
| Aplicația principală                          | P                  |
| Condiție de tăiere                            | continuă           |
| Adâncime de tăiere $a_p$                      | 1 - 4 mm           |
| Sfărâmător de așchii                          | PG                 |
| Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală | 110 - 490 m/min    |
| Rază la colț                                  | 0,8 mm             |
| Codificare finisare / degroșare               | Degroșare-finisare |
| Materialul sculei                             | Metaloceramice     |
| Cod ISO Plăcuță amovibilă                     | SNMG 120408        |
| Numărul de schimbări / tășuri                 | 8                  |

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire