


**DNMG 150608, Categorie: PV720**

**Date comandă**

Numărul de comandă	250697 PV720
GTIN	4960664724581
Clasa articolului	25E

**Descriere tehnică**

Condiție de tăiere	continuă
Adâncime de tăiere $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Categorie	PV720
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	110 - 520 m/min
Rază la colț	0,8 mm
Avans $f$	0,05 - 0,3 mm/rot
Sfărâmător de așchii	PQ
Aplicația principală	P
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Metalceramice
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 150608
Numărul de schimbări / tăișuri	4

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire