

Garant
Cuțit de strunjire tip eco scurt, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 16/08 mm

Date comandă

Numărul de comandă	251905 16/08
GTIN	4045197651181
Clasa articolului	21U

Descriere
Execuție:

Cu canale de răcire interioară orientate direct spre tăiș. Datorită răcirii prin duzele de precizie, încălzirea termică este redusă în mod eficient, întrucât jetul de lichid de răcire este îndreptat direct între așchii și muchia așchietoare. Pentru o productivitate mai mare, o durabilitate mărită și siguranță sporită a procesului.

Notă:

Transferul lichidului de răcire este posibil doar împreună cu prinderile GARANT eco-System Cod 319001 – 319886 sau la o lungime a cozii de < 125 mm și Cod 317900.

Răcire interioară: da

Cod ISO Suport: PWLNR/L 1620X08

Plăcuță amovibilă compatibilă: WN.. 0804..

Lățimea funcțională L₄: 25 mm

Lungime cap L₁: 34 mm

Lungimea totală L: 81 mm

Portplăcuță: 259031 19

Descriere tehnică

Cod ISO Suport	PWLNR/L 1620X08
Plăcuță amovibilă compatibilă	WN.. 0804..
Lățimea funcțională L ₄	25 mm
Arc	259046 1
Pârghie cu articulație	259015 3

Mărime coadă	16 mm
Șurub pentru pârghia cu articulație	259018 3
Mărimea plăcuței	8 mm
Lungime cap L ₁	34 mm
Portplăcuță	259031 19
Lungimea totală L	81 mm
Tip de utilizare	pe stânga
Standard	DIN ISO 5610
Răcire interioară	da
Unghi de reglare κ	95 grad
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Șurub pentru pârghia cu articulație Tip 3	259018 3
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 500 cNm	659906 500
Pârghie cu articulație Tip 3	259015 3
Portplăcuță Tip 19	259031 19
PrecisionBit pentru hexagon, coadă E 6,3 Hexagon 3 mm	674242 3
Arc Tip 1	259046 1