

**Garant**
**Cuțit de strunjire QuickTurn, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 25/08mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	251906 25/08
GTIN	4045197651228
Clasa articolului	21U

**Descriere**
**Avantaj:**

Înlocuirea plăcuțelor fără cheie. **Se deblochează apăsând butonul – se schimbă plăcuța – se apasă brida.** Timpul de schimbare se reduce semnificativ. Forță de fixare constantă, precizie ridicată la schimbare, nu necesită mentenanță.

Răcire interioară: nu

Cod ISO Suport: DWLNR/L 2525M08

Plăcuță amovibilă compatibilă: WN.. 0804..

Lățimea funcțională L<sub>4</sub>: 32 mm

Lungime cap L<sub>1</sub>: 32 mm

Lungimea totală L: 150 mm

Portplăcuță: 259031 42

**Descriere tehnică**

Plăcuță amovibilă compatibilă	WN.. 0804..
Mărime coadă	25 mm
Lungime cap L <sub>1</sub>	32 mm
șurub pentru portplăcuță	259025 4
Portplăcuță	259031 42
Cod ISO Suport	DWLNR/L 2525M08
Bridă	259038 9

Mărimea plăcuței	8 mm
Lățimea funcțională L <sub>4</sub>	32 mm
Lungimea totală L	150 mm
Serie	QuickTurn
Tip de utilizare	pe dreapta
Standard	DIN ISO 5610
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	95 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

## Accesorii

Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 500 cNm	659906 500
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Gheară de strângere Tip 9	259038 9
Șurub pentru portplăcuță Tip 4	259025 4
Portplăcuță	259581
Portplăcuță Tip 42	259031 42
Șurub pentru portplăcuță	259171
Gheară de strângere	259353