

**TNMG 160404, Categorie: PV720****Date comandă**

Numărul de comandă	251472 PV720
GTIN	4960664725397
Clasa articolului	25E

**Descriere tehnică**

Sfărâmatör de aşchii	PQ
Rază la colț	0,4 mm
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	110 - 520 m/min
Adâncime de tăiere $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Categorie	PV720
Avans $f$	0,05 - 0,3 mm/rot
Condiție de tăiere	continuă
Aplicația principală	P
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Metalceramice
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TNMG 160404
Numărul de schimbări / tăişuri	6

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire