

**WNMG 080404, Categorie: PV720****Date comandă**

Numărul de comandă	252012 PV720
GTIN	4960664726592
Clasa articolului	25E

Descriere tehnică

Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 2 mm
Avans f	0,07 - 0,3 mm/rot
Rază la colț	0,4 mm
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	110 - 490 m/min
Categorie	PV720
Condiție de tăiere	continuă
Sfărâmător de aşchii	HQ
Aplicația principală	P
Codificare finisare / degroşare	Finisare
Materialul sculei	Metalceramice
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 080404
Numărul de schimbări / tăşuri	6

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire