

**CCMT 120404, Categorie: CA510****Date comandă**

Numărul de comandă	260202 CA510
GTIN	4960664696529
Clasa articolului	25E

Descriere

CCMT 120404 CA510 Categorie: CA510

Sfârâmător de așchii: GK

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 3 mmAvans f : 0,1 - 0,3 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 140 - 450 m/min**Descriere tehnică**

Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 3 mm
Aplicația principală	P
Rază la colț	0,4 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	140 - 450 m/min
Condiție de tăiere	continuă
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Sfârâmător de așchii	GK

Categorie	CA510
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 120404
Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire