

**CCMT 120404, Categorie: CA6525****Date comandă**

Numărul de comandă	260202 CA6525
GTIN	4960664491841
Clasa articolului	25E

Descriere

CCMT 120404 CA6525 Categorie: CA6525

Sfărâmător de așchii: GK

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 3 mmAvans f : 0,1 - 0,3 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 50 - 140 m/min**Descriere tehnică**

Aplicația principală	M
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	50 - 140 m/min
Rază la colț	0,4 mm
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 3 mm
Sfărâmător de așchii	GK
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot

Categorie	CA6525
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 120404
Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire